

Bezdrátový systém WS-07

Dovolujeme si Vám představit nový bezdrátový systém, který je vhodný pro nemocniční oddělení, domovy důchodců a hospice. Systém je výhodné použít jako náhradu za staré drátové signalizační zařízení řady TESLA 140,240,440 nebo s výhodou tam, kde není proveden slaboproudý rozvod. Systém nabízí bezdrátové rušení vzniklého volání a přenáší volání na přenosné pagery nebo bezdrátové telefony. Volací tlačítka jsou v provedení na ruku, na krk, na hrazdu nebo pevně uchycená.



Popis prvku systému WS-07

Volací tlačítko VT-07

Slouží k přivolání personálu, pomoci, stlačením symbolu call. Stisk tlačítka je indikován světelnou diodou. Na příslušné centrále se vzniklé volání hlásí číslem přiděleným při instalaci zařízení. Tlačítko lze připnout na ruku, jako hodinky nebo šňůrku na krk – případně připevnit na noční stolek nebo nábytek.

Mobilní přijímač volání MP-07

Je ve tvaru náramkových hodinek na ruku. Umožňuje příjem volání z přihlášených tlačítek VT-07. Přijaté volání se zobrazí na displeji pod přiděleným číslem při instalaci zařízení. Přijaté volání je rovněž signalizováno akusticky nebo vibracemi. Může pracovat s 200 účastníky.

Rušící tlačítko RT-07

Je určeno pro reset (zrušení) volání z daného pokoje nebo sociální místnosti. Stisk rušícího tlačítka je indikován světelnou diodou.

Stacionární přijímač volání (ústředna) SP-07

Je určen pro příjem volání z bezdrátových tlačítek VT-07 a jejich zobrazení na velkoplošném zobrazovači. Umísťuje se na chodbě a umí zobrazit současně tři volací adresy. Umí pracovat s 200 účastníky.

Volací tlačítko se šňůrou

Slouží pro vyvolání volání.

Stacionární přijímač volání (ústředna) SP-08

Od typu 07 se liší možností konfigurace a správy pomocí PC a dálkového ovladače. Umožňuje archivaci a prohlížení historie volání. Max. počet účastníků 400.

